

## Лагерна опора LNG-40

Номер на част: 33891

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                                               |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Размер                             | 40                                                                     |
| Въз основа на стандарт             | ISO 15552 (до момента и VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 2 - умерена опасност от корозия                                        |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                                                         |
| Температура на околната среда      | -40 °C...80 °C                                                         |
| Макс. капацитет на натоварване     | 1.5 kN                                                                 |
| Тегло на продукта                  | 161 g                                                                  |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                                    |
| Материал на държача                | Подобрена стомана                                                      |
| Материал на лагера                 | POLYAMID                                                               |