


Разпределител за работа с вакуум ISV-1/4

Номер на част: 33970

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	G1/4
Годност за импулс за изхвърляне	8 MPa 8 бар
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	-95 kPa...0 kPa -0.95 бар...0 бар
Необходим обем на засмуквания поток при -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1.6 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	16 g
Начин на закрепване	завинтване
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	G1/4
Материал на пружината	високолегирана стомана
Материал на филтъра	Алуминиева ковка сплав Мрежа от неръждаема стомана
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Материал на кутия болт	Алуминиева ковка сплав
Материал поплавък	POM