


Пневматичен разпределител VLX-2-1-MS

Номер на част: 34436

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструктивна структура	Мембранен вентил
Начин на задействане	пневматично
Принцип на уплътняване	променлив
Монтажно положение	произволно
Начин на закрепване	Вграждане проводник
Присъединяване арматура	G1
Номинален диаметър	25 mm
Функция на разпределител	2/2 затворен моностабилен
Посока на потока	не е реверсивна
Налягане на флуида	1 бар...10 бар
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Начин на връщане в изходно състояние	пневматична пружина
Вид управление	предуправляем
Управляващ флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Флуид	филтриран сгъстен въздух, финост на филтъра 200 µm
Температура на флуида	-10 °C...80 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	14000 l/min
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Материал на тялото	Месинг
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала винт	1.4301
Тегло на продукта	1010 g