

# Направляващ модул FENG-63-160-KF

Номер на част: 34515

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                | Стойност                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Размер                        | 63                                       |
| Ход                           | 160 mm                                   |
| Монтажно положение            | произволно                               |
| Водачи                        | Сачмено-винтова направляваща             |
| Конструктивна структура       | Водачи                                   |
| Взривозащита                  | Спазване на указанието в сертификата     |
| Сертификат за LABS            | VDMA24364-B2-L                           |
| Температура на околната среда | -20 °C...80 °C                           |
| Макс. сила $F_y$              | 1260 Б                                   |
| Макс. сила $F_y$ , статична   | 1600 Б                                   |
| Макс. сила $F_z$              | 1260 Б                                   |
| Макс. сила $F_z$ , статична   | 1600 Б                                   |
| Макс. момент $M_x$            | 75 Nm                                    |
| Макс. момент $M_x$ статичен   | 95 Nm                                    |
| Макс. момент $M_y$            | 90 Nm                                    |
| Мах. момент $M_y$ , статичен  | 115 Nm                                   |
| Макс. момент $M_z$            | 90 Nm                                    |
| Макс. момент $M_z$ статичен   | 115 Nm                                   |
| Придвижваща сила              | 15 Б                                     |
| Тегло на продукта             | 6194 g                                   |
| Начин на закрепване           | с вътрешна резба                         |
| Указание за материала         | Съответствие с RoHS                      |
| Материал водещ елемент        | Подобрена стомана                        |
| Материал на тялото            | Алуминиева деформируема сплав, анодирана |
| Материал планка               | Алуминиева ковка сплав, анодирана        |