

Направляващ модул FENG-80-500-KF

Номер на част: 34528

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	80
Ход	500 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	2300 Б
Макс. сила F_y , статична	3120 Б
Макс. сила F_z	2300 Б
Макс. сила F_z , статична	3120 Б
Макс. момент M_x	170 Nm
Макс. момент M_x статичен	231 Nm
Макс. момент M_y	191 Nm
Мах. момент M_y , статичен	259 Nm
Макс. момент M_z	191 Nm
Макс. момент M_z статичен	259 Nm
Придвижваща сила	40 Б
Тегло на продукта	14280 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Подобрена стомана