

Направляващ модул FENG-100-50-KF

Номер на част: 34529

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	100
Ход	50 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указаниято в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F_y	2300 Б
Макс. сила F_y , статична	3120 Б
Макс. сила F_z	2300 Б
Макс. сила F_z , статична	3120 Б
Макс. момент M_x	198 Nm
Макс. момент M_x статичен	268 Nm
Макс. момент M_y	197 Nm
Мах. момент M_y , статичен	267 Nm
Макс. момент M_z	197 Nm
Макс. момент M_z статичен	267 Nm
Придвижваща сила	40 Б
Тегло на продукта	13375 g
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Подобрена стомана