


Куплунг MSSD-C

Номер на част: 34583

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Морска класификация	вж. сертификата
Начин на закрепване	върху електромагнитен разпределител с централен винт М3
Кабелен извод	ъглов
Указание за кабелния извод	може да се завърта на 90°
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	22 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна Куплунг ъглов Форма А съгласно DIN EN 175301-803 четириъгълна форма MSC четириъгълна форма MSN1
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	ъглов
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	3
Електрическо присъединяване 2	Клема с винт
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...300 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Допустим ток при 40°C	16 A
Свързване на защитния проводник	налична
Кабелна връзка	Pg9
Диаметър на кабела	6 mm...8 mm
Номинално сечение на проводника	1.5 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...90 °C
Температура на лагера	-40 °C...90 °C

Характеристика	Стойност
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Материал на тялото	Пластмаса
Цвят на тялото	черен
Материал на уплътненията	NBR