


Управляем възвратен клапан HGL-1/2-NPT

Номер на част: 34880

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	отблокираща се възвратна функция
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Начин на закрепване	завинтване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	0 l/min...1600 l/min
Работно налягане	0.02 MPa...1 MPa 0.2 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.1 MPa...1 MPa 1 бар...10 бар 14.5 psi...145 psi
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-20 °C...80 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS