

Куплунг тип "бърза връзка"

KS3-1/8-A

Номер на част: 3492

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4.95 mm
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	225 l/min...648 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	243.9 l/min...702.4 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 15 %
Тегло на продукта	13 g
Пневматична връзка 1	Външна резба G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътнението на резбата	PA66-GF30/TPE-U
Информация за материала	Месинг, никелиран