


Направляващ модул FEN-8/10- -KF

Номер на част: 35197

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	8/10
Ход	1 mm...100 mm
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Макс. сила F _y	450 Б
Макс. сила F _y , статична	680 Б
Макс. сила F _z	450 Б
Макс. сила F _z , статична	680 Б
Макс. момент M _x	11 Nm
Макс. момент M _x статичен	16 Nm
Макс. момент M _y	5 Nm
Мах. момент M _y , статичен	7 Nm
Макс. момент M _z	5 Nm
Макс. момент M _z статичен	7 Nm
Придвижваща сила	15 Б
Добавяне на движеща се маса на всеки 10 mm ход	8 g
Основно тегло при 0 mm ход	300 g
Добавяне на тегло на всеки 10 mm ход	8 g
Център на тежестта на движещата се маса при ход 0 mm	30 mm
Добавяне център на тежестта на движещата се маса за 10 mm ход	4.9 mm
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал водещ елемент	Подобрена стомана
Материал на тялото	Алуминиева деформируема сплав, анодирана
Материал планка	Алуминиева ковка сплав, анодирана