

**Бобина**  
**VACC-S18-70-K5-1-U2D**  
Номер на част: 3546816

**FESTO**



**Техническа информация**

| Характеристика                         | Стойност                                     |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Начин на задействане                   | електрическо                                 |
| Монтажно положение                     | произволно                                   |
| Индикация за положение на превключване | не                                           |
| Продължителност на включване           | 100%                                         |
| Клас на изолация                       | H                                            |
| Характеристики на бобината             | 24 V DC: 7,0 W                               |
| Допустими колебания на напрежението    | -15 %/+10 %                                  |
| Сертификат за взривозащита извън ЕС    | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (CA) |
| Взривозащита                           | Class I, Div. 2 (CA)<br>Class I, Div. 2 (US) |
| Ex-температура на околната среда       | T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C               |
| Клас на устойчивост на корозия KBK     | 4 - особено висока опасност от корозия       |
| Сертификат за LABS                     | VDMA24364 зона III                           |
| Клас защита                            | IP65                                         |
| Тегло на продукта                      | 1700 g                                       |
| Електрическо присъединяване            | Клемна кутия, входна резба кабел NPT1/2      |
| Указание за материала                  | Съответствие с RoHS                          |
| Материал бобина                        | Алуминиева ковка сплав<br>Сив чугун          |