

Бобина
VACC-S18-70-K5-3-U2D
Номер на част: 3546949

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	220 V DC: 7,0 W
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Сертификат за взривозащита извън ЕС	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (CA)
Взривозащита	Class I, Div. 2 (CA) Class I, Div. 2 (US)
Ex-температура на околната среда	T4A, 120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +80°C
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	1700 g
Електрическо присъединяване	Клемна кутия, входна резба кабел NPT1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Алуминиева ковка сплав Сив чугун