

Въздушен пистолет с ниска консумация LSP-1/4-D

Номер на част: 35528

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция отработен въздух	Дозиране при процеса на издухване
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар 0 psi...145 psi
Дебит спрямо атмосфера	120 l/min
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	120 l/min
Номинален дебит, нормализиран според ISO 8778	130 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Ниво на звуково налягане	90 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Тегло на продукта	240 g
Пневматична връзка	Вътрешна резба G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане, с покритие