


Вакуум-генератор VAD-MYB-I-1/8

Номер на част: 35530

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.7 mm
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям вакуум
Интегрирана функция	Разпределител импулс за изхвърляне, електрически Разпределител, електрически
Конструктивна структура	T-форма
Работно налягане	1.5 бар...8 бар
Макс. вакуум	90 %
Продължителност на включване	100%
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	0 °C...50 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Електрическо присъединяване	Щекер
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	M5
Връзка за вакуум	G1/8
Материал на тялото	Алуминий