


Вакуум-генератор VAD-ME-1/8

Номер на част: 35554

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален вътрешен диаметър на дюза на Лавал	0.95 mm
Монтажно положение	произволно
Характеристики на ежектора	голям вакуум
Интегрирана функция	Разпределител, електрически
Конструктивна структура	T-форма
Работно налягане	1.5 бар...8 бар
Макс. вакуум	85 %
Продължителност на включване	100%
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Не е възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на флуида	0 °C...40 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	0 °C...40 °C
Тегло на продукта	123 g
Електрическо присъединяване	Щекер
Начин на закрепване	с вътрешна резба
Пневматична връзка 1	G1/8
Връзка за вакуум	G1/8
Материал на тялото	Алуминий