

Бобина
MSW-24AC
Номер на част: 3589

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на задействане	електрическо
Монтажно положение	произволно
Мин. време за затягане	10 мсек
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	F
Характеристики на бобината	24 V AC: 50 Hz, пускова мощност 30,0 VA, задържаща мощност 22,0 VA
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Сертификат за LABS	VDMA24364-C1-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	175 g
Електрическо присъединяване	Форма А Щекер съгласно EN 175301-803
Начин на закрепване	Външен шестостен 1/8 Придържаща скоба
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	Термореактивна пластмаса
Материал щекерни контакти	Месинг, с калаено покритие
Материал намотка	Мед