

Вакуумен засмуквател VAS-75-1/4-NBR

Номер на част: 36145

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	75 mm
Ефективен диаметър на засмукване	60 mm
Присъединителна позиция	горно
Форма на смукателната чаша с държач	Кръгъл, плосък
Работно налягане	-0.095 MPa...0 MPa -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинално работно налягане	-0.07 MPa -0.7 бар -10.15 psi
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	197 Б
Сила на задържане при номинално работно налягане	197 Б
Резба за закрепване	G1/4
Закрепване смукателна чаша с държач	G 1/4
Връзка за вакуум	G1/4
Цвят	черен
Твърдост по Шор	70 +/- 5
Материал резбова шийка	Цинкова отливка под налягане
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	NBR