


Спирален предпазен шлаух PKB-50-BL

Номер на част: 3656

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	за сноп шлаухи с Ø макс. 50 mm
Външен Ø	6 mm
Вътрешен Ø	4 mm
Указание за използване	12 шлауха с външен Ø 12 mm 28 шлауха с външен Ø 8 mm 50 шлауха с външен Ø 6 mm 60 шлауха с външен Ø 4 mm
Дължина на шлауха	50 m
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Тегло на продукта по дължина	0.0146 kg/m
Цвят	син
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE