

## Аксиален модул EAMM-A-L95-80G-G2

Номер на част: 3660191

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                  | Стойност              |
|---------------------------------|-----------------------|
| Номинална дължина               | 66 mm                 |
| Монтажно положение              | произволно            |
| Макс. обороти                   | 4500 1/мин            |
| Сертификат за LABS              | VDMA24364-B2-L        |
| Температура на лагера           | -25 °C...60 °C        |
| Относителна влажност на въздуха | 0 - 95 %              |
| Клас защита                     | IP40                  |
| Температура на околната среда   | -10 °C...60 °C        |
| Масов инерционен момент         | 374 kgmm <sup>2</sup> |
| Предаваем въртящ момент         | 120 Nm                |
| Тегло на продукта               | 2771 g                |
| Код на интерфейс актуатор       | L95                   |
| Код на интерфейс мотор In       | 80G                   |
| Указание за материала           | Съответствие с RoHS   |