

Шумозаглушител U-1/8-I

Номер на част: 3670

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	0 МПа...1 МПа 0 бар...10 бар
Дебит спрямо атмосфера	2050 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	76.5 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...70 °C
Тегло на продукта	3.6 g
Пневматична връзка	G1/8
Материал на демпферната вложка	PE
Указание за материала	Съответствие с RoHS