


Бърз съединител АСК-1/4-РК-4

Номер на част: 3713

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	3.4 mm
Вид на уплътнението на резбовата шийка	Пръстен уплътнителен
Монтажно положение	произволно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 бар...10 бар -13.775 psi...145 psi
Указание относно работното налягане	Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние Вода: резба G е възможна само с уплътнителен пръстен тип OL като допълнителна принадлежност
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	11 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 10 %
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/4
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 6 mm за щекерен нипел с вътрешен Ø 4 mm с гайка
Материал на холендровата гайка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав, анодирана
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал уплътнителен пръстен	Подсилен с POLYAMID TPE-U(PU)