

Усилвателна глава VE-5

Номер на част: 3717



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работно налягане	0.1 бар...0.3 бар
Управляващо налягане	0.3 бар
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C