

Уплътнителна гилза VAVC-Q2-M22U-25-E-EHA

Номер на част: 3970095

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър DN	25
Взривозащита	Зона 0 (ATEX) Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 20 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на лагера	5 °C...20 °C
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на спирателния елемент	EPDM
Материал чаша	PPS