

Адаптивен палец на хващач DHAS-GF-120-U-BU

Номер на част: 3998959

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	120
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори	Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	10 °C...50 °C
Тегло на продукта	29 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на захващащите челюсти	TPE-U(PU)