

Индикатор за позиция SASF-S2-B-F-A34

Номер на част: 4046082

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Диапазон на сатройка ъгъл на въртене	0 градус...90 градус
Размери Ш x Д x В	Ø 65 x 40
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Тегло на продукта	55 g
Начин на закрепване	съгласно VDI/VDE 3845
Цвят на тялото	черен
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал дистанционен елемент	POLYAMID
Материал на тялото	POLYAMID PP високолегирана стомана, неръждаема
Материал на винтовете	високолегирана стомана, неръждаема