

Индикатор за налягане ОН-22-RT

Номер на част: 4131

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Работно налягане	1.4 бар...8 бар
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...45 °C
Температура на околната среда	-10 °C...45 °C
Тегло на продукта	25 g
Начин на закрепване	Вграждане в контролен панел в Ø 22,5
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS