


Пневматичен разпределител VL/O-3-PK-3

Номер на част: 4233

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	3/2 отворен моностабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	100 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	0 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Номинален диаметър	2.5 mm
Време за превключване изкл.	50 мсек
Време за превключване вкл.	12 мсек
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Управляващ флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	110 g
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча върху монтажна рамка с отвор по избор:
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 4	PK-3
Пневматична връзка 5	PK-3
Материал на присъединителната плоча	Месинг Подсилен с PPS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Пластмаса Цинкова отливка под налягане