

Индикатор за налягане OH-22-GN

Номер на част: 4237

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...45 °C
Тегло на продукта	25 g
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS