



Пневматичен разпределител J-5-PK-3

Номер на част: 4503

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	5/2 бистабилен
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	105 l/min
Пневматична работна връзка	PK-3
Работно налягане	1 бар...8 бар
Конструктивна структура	Седло тарелка
Номинален диаметър	2.5 mm
Време за превключване на	9 мсек
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	130 g
Начин на закрепване	върху присъединителна плоча върху монтажна рамка с отвор по избор:
Пневматична връзка 1	PK-3
Пневматична връзка 2	PK-3
Пневматична връзка 3	PK-3
Пневматична връзка 4	PK-3
Пневматична връзка 5	PK-3
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Месинг Подсилен с PPS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Пластмаса Цинкова отливка под налягане