



# Пневматичен разпределител VL-5-PK-3

Номер на част: 4504

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                              | Стойност                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Функция на разпределител                                    | 5/2 моностабилен                                                            |
| Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343) | 105 l/min                                                                   |
| Пневматична работна връзка                                  | PK-3                                                                        |
| Работно налягане                                            | 1,5 бар...8 бар                                                             |
| Конструктивна структура                                     | Седло тарелка                                                               |
| Номинален диаметър                                          | 2.5 mm                                                                      |
| Време за превключване изкл.                                 | 22 msec                                                                     |
| Време за превключване вкл.                                  | 15 msec                                                                     |
| Работен флуид                                               | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                             |
| Сертификат за LABS                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                           |
| Температура на околната среда                               | -10 °C...60 °C                                                              |
| Тегло на продукта                                           | 130 g                                                                       |
| Начин на закрепване                                         | върху присъединителна плоча<br>върху монтажна рамка<br>с отвор<br>по избор: |
| Пневматична връзка 1                                        | PK-3                                                                        |
| Пневматична връзка 2                                        | PK-3                                                                        |
| Пневматична връзка 3                                        | PK-3                                                                        |
| Пневматична връзка 4                                        | PK-3                                                                        |
| Пневматична връзка 5                                        | PK-3                                                                        |
| Указание за материала                                       | Съответствие с RoHS                                                         |
| Материал на присъединителната плоча                         | Месинг<br>Подсилен с PPS                                                    |
| Материал на уплътненията                                    | NBR                                                                         |
| Материал на тялото                                          | Пластмаса<br>Цинкова отливка под налягане                                   |