

Разклонителен блок FR-12-M5

Номер на част: 4525

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	4.1 mm
Монтажно положение	произволно
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 бар...16 бар
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Номинален въртящ момент на затягане	3.5 Nm
Допуск за номинален въртящ момент на затягане	± 20 %
Тегло на продукта	40 g
Брой изводи	12
Брой на захранващите проводници	1
Пневматична връзка 1	Вътрешна резба G1/8
Пневматична връзка 2	Вътрешна резба M5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Алуминий анодиран