


Дросел-обратен клапан GRF-PK-3X2

Номер на част: 4566

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Функция на разпределител	Възвратна функция на дросел
Пневматична връзка 1	РК-3
Пневматична връзка 2	РК-3
Елемент за настройка	Винт накатен
Начин на закрепване	с отвор
Стандартен номинален дебит в посока на дросела	45 l/min
Стандартен номинален дебит в обратна посока	45 l/min
Работно налягане	0.5 бар...8 бар
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Монтажно положение	произволно
Работен флуид	Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	145 g
Материал на регулиращия винт	Месинг