


Аксиален модул EAMM-A-V32-57A

Номер на част: 4597016

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинална дължина	41.5 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.19 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	1.5 Nm
Тегло на продукта	180 g
Код на интерфейс актуатор	V32
Код на интерфейс мотор In	57A
Указание за материала	Съответствие с RoHS