

Ръчен лост VAOH-F10-D7-H9-A

Номер на част: 4650069

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дължина	89 mm
Начин на задействане	ръчен
Монтажно положение	произволно
Размер на ключа	5 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	50 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на ръчния лост	Стомана, поцинкована