

Паралелен модул EAMM-U-45-V32-40P-63

Номер на част: 4718297

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	45
Межд�центрово разстояние	63 mm
Монтажно положение	произволно
Предавателно число	1:1
Макс. обороти	3600 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на лагера	-20 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	0 °C...50 °C
Масов инерционен момент	4.35 kgmm ²
Момент на празен ход на задвижването	0.05 Nm
Предаваем въртящ момент	0.5 Nm
Тегло на продукта	248 g
Код на интерфейс актуатор	V32
Код на интерфейс мотор In	40P
Указание за материала	Съответствие с RoHS