

Присъединителна плоча VABS-S7-BE-B-N14-VDE1

Номер на част: 4727328

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Работно налягане	0.2 МПа...0.8 МПа 2 бар...8 бар
Дебит Kv пълнене с въздух	2.2 м ³ /h
Дебит Kv обезвъздушаване	8.6 м ³ /h
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Тегло на продукта	250 g
Начин на закрепване	с отвор
Пневматична връзка 1	1/4 NPT
Пневматична връзка 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Пневматична връзка 3	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Анодиран алуминий
Материал на уплътненията	NBR