

Куплунг
EAMD-21-15-11-8X10
Номер на част: 4820350

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	11 mm
Монтажен диаметър 2	8 mm
Размер	21
Номинална дължина	15 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	10000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	0.45 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	2 Nm
Тегло на продукта	13.7 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS