

Ръчен лост VAOH-F7-22-H9-A-22

Номер на част: 4895387

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Дължина	325 mm
Начин на задействане	ръчен
Монтажно положение	произволно
Размер на ключа	22 mm
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Тегло на продукта	900 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на ръчния лост	високолегирана стомана, неръждаема
Номер на материала на ръчния лост	1.4301