

**Фланец**  
**DAMF-Q12-16**  
Номер на част: 4965019

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                      |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Размер                             | 16                            |
| Монтажно положение                 | произволно                    |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 1 - ниска опасност от корозия |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                |
| Температура на околната среда      | 0 °C...60 °C                  |
| Макс. въртящ момент на затягане    | 4 Nm                          |
| Тегло на продукта                  | 80 g                          |
| Начин на закрепване                | с отвор                       |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS           |
| Материал на държача                | Стомана, поцинкована          |
| Материал на винтовете              | Стомана, поцинкована          |