

Фланец
DAMF-Q12-32
Номер на част: 4965021

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	32
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Макс. въртящ момент на затягане	7.2 Nm
Тегло на продукта	305 g
Начин на закрепване	с отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована