

Куплунг
EAMD-33-22-19-10X12
Номер на част: 5030024

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	19 mm
Монтажен диаметър 2	10 mm
Размер	33
Номинална дължина	22 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	4.6 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	9 Nm
Тегло на продукта	46.1 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS