

Куплунг
EAMD-42-40-18-16X25
Номер на част: 5056644

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	18 mm
Монтажен диаметър 2	16 mm
Размер	42
Номинална дължина	40 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	6000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	39 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	17 Nm
Тегло на продукта	192 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS