

# Кабел на мотор NEBM-S1G9-E-15-Q5-LE6

Номер на част: 5085055

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                                                  | Стойност                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Означение проводник                                             | без носач за табелки                                       |
| Електрическо присъединяване 1, функция                          | От страната на полевото устройство                         |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма              | ъглова                                                     |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                    | Куплунг                                                    |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                    | прав                                                       |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване     | Sub-D                                                      |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила                 | 9                                                          |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила                | 6                                                          |
| Електрическо присъединяване 2, функция                          | Страна на управлението                                     |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                    | Кабел                                                      |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване     | отворен край                                               |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила                 | 6                                                          |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила                | 6                                                          |
| Диапазон на работното напрежение DC                             | 0 V...72 V                                                 |
| Номинално работно напрежение DC                                 | 24 V                                                       |
| Екраниране                                                      | да                                                         |
| Дължина на кабела                                               | 15 m                                                       |
| Характеристики на проводника                                    | подходяща верига кабеловодеща                              |
| Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели                  | 62 mm                                                      |
| Диаметър на кабела                                              | 6.2 mm                                                     |
| Структура на кабела                                             | 6 x 0,34 mm <sup>2</sup>                                   |
| Номинално сечение на проводника                                 | 0.34 mm <sup>2</sup>                                       |
| Краища на жиля                                                  | Кабелен накрайник                                          |
| Клас защита                                                     | IP65                                                       |
| Указание относно класа на защита                                | в монтирано състояние                                      |
| Температура на околната среда                                   | -40 °C...80 °C                                             |
| Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите | -5 °C...80 °C                                              |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)  | съгласно Директива RoHS на ЕС                              |
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)                | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                                              | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                                           | Съответствие с RoHS                                        |

| Характеристика                     | Стойност                     |
|------------------------------------|------------------------------|
| Клас на устойчивост на корозия КВК | 0 - няма опасност от корозия |
| Материал на кабелната обвивка      | TPE-U(PUR)                   |
| Цвят на кабелната обвивка          | сив                          |