


Щекер
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
Номер на част: 5195381

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	IEC 61754-24
Протокол	Ethernet PROFINET LWL
Допълнителни функции	отговаря на изискванията съгласно AIDA
Честота на свързване	100
Кабелен извод	прав
Тегло на продукта	84 g
Оптична връзка 1, вид свързване	Щекер
Оптична връзка 1, конструкция	ъглов
Оптична връзка 1, технология на свързване	SC-RJ съгласно IEC 61754-24
Оптична връзка 1, брой полюси/жила	2
Оптична връзка 1, заети полюси/жила	2
Оптична връзка 1, схема на свързване	00995772
Оптична връзка 1, вид закрепване	Push-Pull с блокиране срещу непреднамерено издърпване
Оптична връзка 1, диаметър на накрайника	2.5 mm
Оптична връзка 2, технология на свързване	Притискаща гайка
Въртящ момент на затягане	0.42 Nm
Диаметър на жилото	0.98 mm...1 mm
Тип жило	Полимерни влакна
Дължина на вълната	650 nm
Противопожарно изпитване	UL94 V-0
Диаметър на кабела	5.5 mm...10 mm
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-25 °C...70 °C
Температура на лагера	-40 °C...70 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Цвят на тялото	сребрист

Характеристика	Стойност
Материал на уплътненията	NBR TPE
Материал на накрайника	Медна сплав