

Кабел на Encoder NEBM-M12G8-E-2.5-N-R3G8

Номер на част: 5212312

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Тегло на продукта	200 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полевото устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	кръгла
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	M12x1 A-кодиран съгласно EN 61076-2-101
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 2, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	RJ45
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	8
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	8
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение DC	24 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...30 V
Номинално работно напрежение AC	24 V
Екраниране	да
Дължина на кабела	2.5 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Радиус на огъване, подвижно полагане на кабели	48 mm
Диаметър на кабела	5.8 mm
Структура на кабела	1 x 4 x 0,15 mm ² + 4 x 1 x 0,34 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.15 mm ²
Клас защита	IP65
Указание относно класа на защита	IP30 за щекер Sub-D в монтирано състояние

Характеристика	Стойност
Температура на околната среда	-40 °C...80 °C
Температура на околната среда при подвижно полагане на кабелите	-5 °C...80 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Цвят на кабелната обвивка	черен