


Вакуумен засмуквател ESS-50-GT-G1/4

Номер на част: 525979

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	8 mm
Мин. радиус на заготовката	40 mm
Номинален диаметър	2.5 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	50 mm
Обем на смукателната чаша с държач	11.2 cm ³
Монтажно положение	произволно
Форма на смукателната чаша с държач	кръгла дълбока
Работно налягане	-0.95 бар...0 бар
Номинално работно налягане	-0.7 бар
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	97 Б
Напечна сила при номинално работно налягане	30 Б
Тегло на продукта	21 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Връзка за вакуум	G1/4
Цвят	червено-кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Материал резбова шийка	Алуминиева ковка сплав
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	Vulkollan®