


Вакуумна чашка ESV-40-GT

Номер на част: 526001

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	5.5 mm
Мин. радиус на заготовката	35 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	40 mm
Обем на смукателната чаша с държач	5.4 cm ³
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	кръгла, с форма на камбана
Форма на смукателната чаша с държач	кръгла дълбока
Работно налягане	-0.95 бар...0 бар
Номинално работно налягане	-0.7 бар
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	54 Б
Сила на задържане при номинално работно налягане	64 Б
Напечна сила при номинално работно налягане	20 Б
Тегло на продукта	5.7 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Цвят	червено-кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	Vulkollan®