

Вакуумна чашка ESV-40-BT

Номер на част: 526006

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Компенсатор на височина държач за смукателна чаша	9 mm
Мин. радиус на заготовката	35 mm
Диаметър на смукателната чаша с държач	40 mm
Обем на смукателната чаша с държач	9.8 cm ³
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон
Форма на смукателната чаша с държач	кръгъл силфон 1,5
Работно налягане	-0.95 бар...0 бар
Номинално работно налягане	-0.7 бар
Работен флуид	атмосферен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Сила на откъсване при 70 % вакуум	59 Б
Сила на задържане при номинално работно налягане	59 Б
Напечна сила при номинално работно налягане	22 Б
Тегло на продукта	10.5 g
Начин на закрепване	чрез връзка за вакуум
Цвят	червено-кафяв
Твърдост по Шор	72 +/- 5
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на смукателната чаша с държач	Vulkollan®