


# Манометър MA-27-1,0-M5-MPA

Номер на част: 526324

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                                                   |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон на показанията              | 0 МПа...1 МПа                                                                                              |
| Номинален размер на манометъра       | 27                                                                                                         |
| Взривозащита                         | Спазване на указанието в сертификата<br>Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Конструктивна структура              | Манометър с Бурдонова тръба                                                                                |
| Начин на закрепване                  | Вграждане проводник                                                                                        |
| Работен флуид                        | Инертни газове<br>неутрални течности                                                                       |
| Указание за работен/управляващ флуид | без ацетилен<br>без кислород                                                                               |
| Работно налягане                     | 0 МПа...1 МПа<br>0 бар...10 бар<br>0 psi...145 psi                                                         |
| Коефициент на променливо натоварване | 0.66                                                                                                       |
| Точност на измерване клас            | 5                                                                                                          |
| Клас защита                          | IP43                                                                                                       |
| Температура на флуида                | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Температура на околната среда        | 0 °C...60 °C                                                                                               |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                          |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                                                        |
| Присъединителна позиция              | Централно на задната страна                                                                                |
| Пневматична връзка                   | M5                                                                                                         |
| материали в контакт с флуида         | Месинг                                                                                                     |
| Материал резбова шийка               | Месинг                                                                                                     |
| Материал на тялото                   | POLYAMID                                                                                                   |
| Материал контролен прозорец          | PS                                                                                                         |
| Цвят на тялото                       | черен                                                                                                      |
| Тегло на продукта                    | 11 g                                                                                                       |

| Характеристика | Стойност                      |
|----------------|-------------------------------|
| Скала          | Единична скала<br>МРа (отвън) |