

Щекер
SD-SUB-D-ST25
Номер на част: 527522

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	с отвор
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	51 g
Електрическо присъединяване	25-полюсно Щекер Sub-D
Диапазон на работното напрежение DC	250 V
Диапазон на работното напрежение AC	250 V
Допустим ток	5 A
Кабелна връзка	Pg11
Допустим диаметър на кабела	7 mm...12 mm
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...80 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал щекерни контакти	Медна сплав златно покритие